

负离子空气净化灯

(净化空气, 节约能源)

为什么需要使用艾普托负离子空气净化灯?

艾普托负离子空气净化节能灯提供了一种简单和符合成本效益的方法, 用来消除您家里(客厅, 卧室, 厨房, 苗圃等), 或办公室的细菌及不良气味。它是两项高科技的结晶。首先, 它的节能灯使用寿命相当与普通灯泡寿命的10倍, 另外还包含了一个经科学验证的, 强大的空气净化功能。

艾普托负离子空气净化灯能够安静并迅速的清除空气中的有害污染物。它消除灰尘, 花粉, 烟雾, 霉菌, 孢子, 做饭和宠物气味, 保持任何一个房间内的空气清新洁净。



宠物毛屑



烹饪油烟



花粉



香烟



空气中的病毒

负离子是怎样净化空气的?

在自然界, 负离子产生的进程, 源于阳光, 闪电, 海洋中的波涛, 瀑布的冲击等。然而“混凝土丛林”极大的减少了自然生产的负离子, 破坏了大气层与地球之间微妙的电子平衡关系。艾普托负离子灯利用碳毛刷尖端直流高压的技术再现了这一过程, 产生了负离子。正如它们的天然属性, 这些负离子会吸附和中和恶劣空气中的正离子和污染物。



使用前



使用后



实验证明负离子发生器的有效性:

美国农业部

美国农业部最近在养鸡场(众所周知的空气污染大的场所)的实验, 得出以下结论。

- 减少了98%的沙门氏菌(细菌)在小鸡之间的传播。
- 减少了95%的空气中的沙门氏菌(细菌)。
- 在一分钟时间内, 减少了99%的空气中的灰尘及颗粒。

这一公众科学报道指出, 负离子因为具有凝聚悬浮在空中尘埃的功效, 解决了空气净化问题。

《好当家》杂志

在1999年3月, 好当家杂志的工程师使用黑烟来测试负离子发生器, 发现它能迅速的清除一罐的烟雾。

《卫生学》杂志

科学家表明, 在烧伤和整形外科手术中使用负离子发生器, 术后两周时间里可以降低96%的细菌感染, 这直接促使病人患部更好和更快的愈合。



艾普托(香港)有限公司

ALPHA EMPTOR® © 艾普托(香港)公司版权所有 - 未经授权任何人或组织都不能印刷或复制。

亚洲销售办公室

Phone: +86 755 2664 7764

fax : +86 755 2664 8864

email: sales@aemptor.com

哥伦比亚大学

研究发现负离子可以像抗抑郁药一样缓解因冬天或长期压抑造成的紧张，也被证明这种方法完全没有副作用。

《欧洲呼吸内科》杂志：

统计表明，有负离子发生器的地方可以大大地降低一氧化碳的浓度，这是伦敦的Brompton医院的学者发现的而且发表在欧洲著名的呼吸内科的杂志上。

《应用微生物学》杂志

科学家发现负离子可以降低空气中40%的病毒，1987年的一个研究也发现负离子没有任何副作用。

St. James University 医院

研究人员发现在医院被感染的人在负离子被引进后大幅度地减少，而且持续很长时间。负离子发生器可以成功地除去空气中的细菌，降低感染的传播。

《科学》

在本文献中有证据证明负离子对空气中的浮游生物有生物杀伤效果。

《食物保护》杂志

2001年的一个研究证明空气中的负离子可以高效地摧毁空气中的和物体表面的沙门氏菌属。

罗马尼亚医药药剂大学

在小小鼠身上的实验表明即使少量地增加负离子的浓度都可以增加鼠类的抵抗力，可以减少或免于使用药物。

负离子对驾驶员的作用

丰田中心的开发实验室发现负离子可以降低驾驶员的疲劳和改善驾驶员的反应能力。



产品规格：

产品编号	ION15W220	ION23W220	ION28W220
功率	15W	23W	28W
电压	220 - 240VAC / 50Hz	220 - 240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz
电流	0.12	0.19	0.23
功率因数	>0.5	>0.5	>0.5
流明	>900	>1380	>1680
使用寿命	8000	8000	8000
负离子输出	2,000,000 cm3	2,000,000 cm3	2,000,000 cm3
管径	Ø9 mm	Ø12 mm	Ø12 mm
尺寸	Ø42 x 132 mm	Ø58 x 155 mm	Ø58 x 175 mm

产品编号	ION15W110	ION23W110	ION28W110
功率	15W	23W	28W
电压	220 - 240VAC / 50Hz	220 - 240VAC / 50Hz	220-240VAC / 50Hz
电流	0.12	0.19	0.23
功率因数	>0.5	>0.5	>0.5
流明	>900	>1380	>1680
使用寿命	8000	8000	8000
负离子输出	2,000,000 cm3	2,000,000 cm3	2,000,000 cm3
管径	Ø9 mm	Ø12 mm	Ø12 mm
尺寸	Ø42 x 132 mm	Ø58 x 155 mm	Ø58 x 175 mm



艾普托（香港）有限公司

ALPHA EMPTOR® © 艾普托（香港）公司版权所有 - 未经授权任何人或组织都不能印刷或复制。

亚洲销售办公室

Phone: +86 755 2664 7764

fax : +86 755 2664 8864

email: sales@aemptor.com

负离子空气净化灯

(净化空气, 节约能源)

测试描述

烟粒子及其他不同的微小看不见的粒子被吸入到等同的两个密封的小空间内 (A和B) A里面装的是AE公司的普通节能灯, B里面装的是AE公司的离子灯。即使经过7个小时A里面的烟粒子也不会减少, 但吸入同样烟的B空间内, 99.5%的烟粒子在同样的时间完全被清除。

临床测试效果:

在一个大的房间内烟粒子清除效果实验, 结果为99.5%的烟粒子被AE公司的离子灯清除掉。

烟粒子实验结果:

- 总体效果: 99.5%的烟粒子被去除;
- 空间体积: 128立方英尺 (长宽高分别是4英尺 x 4英尺 x 8英尺)
- 温度: 75-80华氏度
- 相对湿度: 50-60%
- 独立的实验室测试

包装:

- 以23瓦的离子灯为例:
- 单个重量带彩盒: 152克
- 彩盒尺寸: 长x宽x高=70 x 70 x 160mm
- 外箱尺寸: 长x宽x高=435 x 365 x 335mm
- 每箱数量: 60只
- 卡板尺寸: 长x宽x高=1400 x 1100 x 120mm
- 每卡板外箱数量: 36个
- 每集装箱卡板数量: 8个卡板 (20尺柜)
16个卡板 (40尺柜)
- 每集装箱外箱数量(无卡板): 546箱/20尺柜
1134箱/40尺柜

交货条款:


- 大多数目的地的标准交货期限: 收到经确认的不可撤销订单后30-70天内。
- 大多数目的地快速交货期限(10%的附加费)收到经确认的不可撤销订单后20天内。

付款条件:

深圳离岸价格, 下订购单时支付50%, 验收合格后支付余款。

起定量: 每种瓦数为1,000件。


烟离子水平 (无负离子灯)



* 测量的是整个空间

* 烟离子是最好的测试媒介, (包含过敏抗原离子)

烟离子水平 (有负离子灯)



* 烟离子是最好的测试媒介, (包含过敏抗原离子)

* 测量是在实验室内全面进行的, 并非只针对负离子发生器周围区域。



艾普托 (香港) 有限公司

ALPHA EMPOTOR © 艾普托 (香港) 公司版权所有 - 未经授权任何人或组织都不能印刷或复制。

亚洲销售办公室

Phone: +86 755 2664 7764

fax : +86 755 2664 8864

email: sales@aemptor.com